



[首页](#) > [产品展示](#) > [智能锡焊装备](#) > [温度测试仪](#)

产品展示

- 自动化生产线
- 锡焊机器人
- 点胶机器人
- 螺丝锁付机器人
- BGA返修设备
- 智能锡焊装备
- 智能无铅焊台
- 大功率无铅焊台
- 控温焊台
- 镊子烙铁
- 自动出锡焊台
- 自动出锡装置
- 温度测试仪**
- 焊咀清洁剂
- 焊锡机烙铁头/焊咀
- 智能烟雾净化过滤
- 智能解焊返修装备
- 智能静电消除装备
- 静电测试仪
- 其他产品

联系我们

0519-86225678

0519-86558599

sales@quickchina.com.cn

江苏省常州市武进高新区南
区凤翔路11号

QUICK 191AD

QUICK 191AD



■ 特点

1. 0.2mm的传感器能准确快速测量烙铁头温度。
2. 设有自动关机功能，关机时间可以设定。
3. 最高温度值保持功能。
4. 摄氏度和华氏度可以转换。

■ 规格

	摄氏型(°C)	华氏型(°F)
分辨率	1°C	1°F
温度范围	(0 ~ 800) °C	(32 ~ 1500) °C
精度	±5 °C	±10°F
自动关机时间范围	1 ~ 240 min	
传感器类型	K型热电偶	
显示	LCD显示	
	a) 电池电压低警告显示B	
	b) 传感器损坏显示1	
电源	9V电池	
外形尺寸	85 (W) × 35 (H) × 147 (D)mm	
重量	约200g (包括电池)	
环境温度	0 ~ 40°C	

[返回](#)

立即咨询：

内容 *