

DTECH 帝特®



DT-5019

## USB转RS422/485转换器

数据传输无延时 数据流向自动控制技术

使用于RS422/RS485接口周边设备，如摄像头、单片机等；  
接口采用镀金处理，抗氧化，耐腐蚀，传输稳定；  
支持双向传输，支持32/64位系统；  
支持98/ME/2000/2003/2008/XP/WIN7/WIN8/Linux/  
MAC OS v8.6等操作系统。



商品品牌	DTECH/帝特
商品品名	USB转RS422/RS485转换器
产品型号	DT-5019
导体线芯	高纯度4N无氧铜,阻抗小,信号传导性能提升
插头类型	镀金插头
芯片	原装台湾芯片
PCB板材	环氧玻纤双面板
线材材料	环保水晶透明黑PVC
产品颜色	白
工作电流	200mA
工作电压	5V
工作温度	-20℃到75℃
产品重量	85.25g