

品名： UT392A 激光测距仪

UT392A 手持式激光测距仪，是利用激光对目标的距离进行准确测定的仪器。具有面积/体积测量模式，可以根据测量长、宽、高快速的智能计算面积和体积，无需我们再进行计算，让您工作事半功倍。作为传统测量工具（皮尺，钢尺）的替代者，是您丈量工作的最佳助手！



核心功能特点

领先技术 成就优质效果

快速测量 · 只需0.5秒

数据精准、外形时尚、使用便利



请勿将激光对准眼睛，以免造成伤害。

升级版·光学镜头

采用光学镜头，附有2个感光孔，测量数据更精准，更稳定。



抗摔防滑 · 内外坚固

内外包胶，防水防尘，1.5米抗摔，坚固耐用，里硬外合，使用放心。



型号及对比

基本功能		
型号	UT392A	UT392B
测量精度 (典型值)	± (1.5mm+d*十万分之五)	
测量范围	80m	100m
测量单位	M/in/ft	
激光等级	635nm, <1mW, 2级	
特殊功能		
连续测量	√	√
面积体积测量	√	√
勾股测量功能	√	√
加减测量功能	√	√
长度累加累减	√	√
面积累加累减	√	√
体积累加累减	√	√
最大, 最小值测量	√	√
自动校准功能	√	√
数据存储	30	30
每组电池可测量	8000	

型号及对比



自动切断激光	√	√
声音提示	√	√
电量显示	√	√
水平尺功能	√	√
自动关机	√	√
存储温度	-20°C ~ 60°C	
运行工作温度	0°C ~ 40°C	
存储湿度	RH85%	
一般特征		
电源	1.5V碱性电池 (7#) *2	
机身颜色	黑色和灰色	
机身重量	84g	
机身尺寸	112mm*50mm*25mm	
标准配件	反光板 (UT392B)	
标准包装	彩盒、布包、挂绳、说明书、保修卡、电池	
标准包装数量	60pcs	
标准包装尺寸	520*470*345mm	
标准包装箱毛重	14.6kg	