

品名： UT391+ 激光测距仪

该手持式激光测距仪，是利用激光对目标的距离进行准确测定的仪器。具有面积/体积测量模式，可以根据测量长、宽、高快速的智能计算面积和体积，无需我们再进行计算，让您工作事半功倍。作为传统测量工具（皮尺，钢尺）的替代者，是您丈量工作的最佳助手！

产品特点：

1. 四行显示屏自带背光
2. 面积/体积测量功能
3. 面积/体积/长度累加/累减测量模式
4. 可切换单次、连续测量模式
5. 利用勾股定理，完成间接测量
6. 最大值/最小值测量模式
7. 内置气泡水平尺，方便确定表面是否水平
8. 30 组数据存储功能
9. 三种测量单位选择（M/in/ft）
10. 两种测量基准设置：前基准、后基准
11. 自动校准功能
12. 自动关机功能
13. 仪表符合 CE 欧洲共同体（European Union）标准
14. 附件：彩盒、布包、挂绳、说明书、保修卡、电池



基本功能	技术指标
型号	UT391+
测量精度 (典型值)	±2mm
测量范围	60m
测量单位	M/in/ft
激光等级	620-680nm, <1mW, 2级
特殊功能	
连续测量	√
面积体积测量	√
勾股测量功能	√
加减测量功能	√
长度累加累减	√
面积累加累减	√
体积累加累减	√
最大, 最小值测量	√
自动校准功能	√
数据存储	30
每组电池可测量	8000

自动切断激光	√
声音提示	√
电量显示	√
水平尺功能	√
自动关机	√
存储温度	-20°C ~ 60°C
运行工作温度	0°C ~ 40°C
存储湿度	RH85%
一般特征	
电源	1.5V碱性电池 (7#) *2
机身颜色	红色 + 灰色
机身重量	84g
机身尺寸	112mm*50mm*25mm
标准配件	无
标准包装	彩盒、布包、挂绳、说明书、保修卡、电池
标准包装数量	60 PCS
标准包装尺寸	520*470*345mm
标准包装箱毛重	14.6kg

基本功能		型号及对比		
型号	UT390B+	UT391+	UT391A+	
测量精度 (典型值)	±2mm	±2mm	±2mm	
测量范围	40m	60m	80m	
测量单位	M/in/ft			
激光等级	620-680nm, <1mW, 2级			
特殊功能				
连续测量	√	√	√	
面积体积测量	√	√	√	
勾股测量功能	√	√	√	
加减测量功能	√	√	√	
长度累加累减	√	√	√	
面积累加累减	√	√		
体积累加累减	√	√	√	
放样测量			√	
延时测量			√	
延长尾板			√	
最大, 最小值测量	√	√	√	
自动校准功能	√	√	√	
数据存储	30	30	100	
每组电池可测量	8000			

基本功能	型号及对比		
型号	UT390B+	UT391+	UT391A+
自动切断激光	√	√	√
声音提示	√	√	√
电量显示	√	√	√
水平尺功能	√	√	√
自动关机	√	√	√
存储温度	-20°C ~ 60°C		
运行工作温度	0°C ~ 40°C		
存储湿度	RH85%		
一般特征			
电源	1.5V碱性电池 (7#) *2		
机身颜色	红色 + 灰色		
机身重量	84g		
机身尺寸	112mm*50mm*25mm		
标准配件	无		
标准包装	彩盒、布包、挂绳、说明书、保修卡、电池		
标准包装数量	60 PCS		
标准包装尺寸	520*470*345mm		
标准包装箱毛重	14.6kg		