


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.
41-PA001系列	端子台	PA001系列



介绍:
剥线长度: 6mm (公厘) / 0.24in. (吋)
间距: 5mm
胶壳: 尼龙66工程塑料
线座: 铜合金, 镀锡; 方形接线孔
螺丝: 碳钢丝, 镀锌; M2.6*5mm
弹片: 不锈钢

电流: 10A (UL), 17.5A (IEC)
电压: 300V (UL), 250V (IEC)
线径范围: 26-14AWG, Cu (UL), 0.5-1.5mm² (IEC)

DIMENSION	TOLERANCES	DWG. BY			CHK. BY			UNIT
		NEW PART	REVISION RECORD	DATE	NAME	DATE	NAME	
0.0 0.00	±0.5	A						mm
FIRST ANGLE PROJ								



未经许可不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部