




料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.
41-PA002系列	端子台	PA002系列

极数*5



介绍:
剥线长度: 6mm (公厘) / 0.24in. (吋)
间距: 5mm
胶壳: 尼龙66工程塑料
线座: 铜合金, 镀锡; 方形接线孔
螺丝: 碳钢丝, 镀锌; M2.6*5mm
弹片: 不锈钢

电流: 10A (UL)
电压: 300V (UL)
线径范围: 26-14AWG, Cu (UL)

DIMENSION	TOLERANCES	FIRST ANGLE PROJ			
		A	NEW PART	REVISION RECORD	
0.0 0.00	±0.5				
DWG. BY	<i>lin liang</i>	UNIT	mm		
CHK. BY	<i>willian</i>	REV.	A		
APP. BY	<i>wang shiyuan</i>	DWG. NO.			



未经许可不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部