

料号
Part NO.




品名

规格

41-F01-250系列

弹簧式印刷电路板型端子台

250系列



材料: PA66工程塑料, UL 94V-0
 镀锡铜合金不锈钢弹片接线端子
 工作温度: T115℃ (UL), T105℃ (IEC)
 剥线长度: 8.5-9.0mm
 适用线径: 24-16AWG (UL), 0.5-0.75mm² (IEC)
 接线排数: 可依需要组装连接端子数。

未经许可不得修改和复印
 该知识产权属于技术质量部



DIMENSION	TOLERANCES						DWG. BY	<i>liu liang</i>	UNIT	mm
0.0 0.00	±0.3						CHK. BY	<i>sullivan</i>	REV.	A
							APP. BY	<i>wang zhiyan</i>	DWG. NO.	HIWA/QR-JZ-41-F01-250系列
FRIST ANGLE PROJ		A	NEW PART	<i>sullivan</i>	<i>zy.wang</i>	<i>2017/09/27</i>	 苏州惠华电子科技有限公司			
			REVISION RECORD							