



技术要求

1. 塑件表面平整光洁,无飞边、毛刺等现象。
2. 未注尺寸公差按SJ1372-78中6级执行。
3. 相同规格的产品不同厂家应能互换。

修(通)用件登记

描 图

描 校

图底图总号

底图总号

签 字

日 期

B	5.58	8.12	10.66	13.20	15.74	18.28	20.82	23.36	25.90	28.44	30.98	33.52	36.06	38.60
A	2.54	5.08	7.62	10.16	12.70	15.24	17.78	20.32	22.86	25.40	27.94	30.48	33.02	35.56
孔数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

标记							
处数							
更改							
文件							
号							
签 字							
日 期							

设计							
校 对							
审 核							
工 艺							

插 孔 座							
CH10-Y							
(HX25410-Y)							
图 样 标 记							
视 图							
重 量							
比 例							

材 料							
HXY8.118.428							
尼龙UL94V-2(0)							
浙江红星电业有限公司							