

NXBLE-40 剩余电流动作断路器



NXBLE-40 剩余电流动作断路器

符合标准

GB16917.1, IEC61009-1

符合认证

CCC、CE

主要功能

过载、短路、隔离、剩余电流动作

技术参数

额定电流：6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A；

额定剩余动作电流：0.01A、0.03A；

额定电压：230V~；

频率：50/60Hz；

电磁脱扣器类型：C、D；

极数：1P+N；

机械寿命：20000次；

电气寿命：10000次；

额定短路分断能力：4500A；

运行短路分断能力：4500A；

额定冲击耐受电压：4kV。

外形及安装尺寸

