

## 接线端子

此商品对应的规格参数

电线压接端子 3.0-T 母端

此商品实物图



规格参数

Applicable wires		O.D of wire ins	Material	Finish
mm <sup>2</sup>	AWG#	mm		
0.08-0.3	28-22	1.2-1.9	Phos.bronze	Tin-plated

