
品名： UT -P04 无源探头 100MHz

产品特性及特点：

探头系数： (1:1/10:1)

带 宽： 100MHz

输入电阻： 1×:1M Ω \pm 2% ， 10×:10M Ω \pm 2%

工作电压： 1×:300Vpp, 10×:600Vpp

应 用： UTD2082CE 、 UTD2102CE 、 UTD2102CEL 、 UTD2072CEX 、 UTD2102CEX 、 UTD2102CM 、
UTD4082C 、 UTD4102C 、 UTD4104C 、 UTD4102CM 、 UP02102CS 、 UP02104CS

数 量： 1PCS

