



客户确认	
日期	



**加工说明:**

1. 线材H1端剥外皮11±1MM, H2端剥外皮25±1MM, 芯线剥皮1.5~2mm, 按接点表焊接端子, 成型不可有毛边, 冲胶, 压伤, 缩水等不良. 成型时扭一下芯线避免芯线外露
2. 按图示要求进行绕线图示.
3. 25PCS/扎, 取整数装箱

**焊接示意图:**



**接点表:**

H1	1	2	3
H2	2	1	3
颜色	红	白	黑

5	2501T					核准:	日期:	<b>深圳市灿科盟实业有限公司</b> Ckntw CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD 品名规格: 2H/立体声 3.5-3P+2501H-3P+UL2464#22-3C L=500MM							
4	2501H-3P Pitch:2.5MM	1	PCS	/		业务:	日期:	客户料号	音频连接线	单位	mm	比例	/	版本	A
3	护套线: 2464#22*3C/红黑白 过粉 黑色外被 OD4.5	510	mm	/		制图:	日期:	图纸编号:	S098320036						
2	插头料:PVC-45P 黑BK01	12	g	/											
1	3.5三极立体声公头 黑色胶芯 镀镍	1	SET	/											
序号	材料规格	用量	单位	代码	ZYJ		2019-07-30								