



测试要求:

1. 100% 导通测试, 导通阻抗 < 2Ω。
2. 绝缘阻抗 > 10Ω。
3. DC300V

接点表

H1	3	4	6	10
H2	1	2	3	5
颜色	红	白	绿	黑

5	PE内模料	2.16	g	
4	45P PVC黑	5.2	g	
3	MicroUSB-5P 焊线式 前五后四(4 5脚未短路)	1	PCS	
2	MINIUSB-10P 焊线式(带PCB)	1	PCS	
1	扁线2.5*5.0mm -40℃~+80℃ 4C(7/0.12TC ID0.85 红白绿黑)无印字	75	mm	
序号	材料规格	用量	单位	代码

CKM-057内
CKM-058外
模具编号

批准: 日期: 深圳市灿科盟实业有限公司
CHANKEMENG INDUSTRIAL CO., LTD

审核: 日期: 品名规格: 2H/MINM USB公+MicroUSB公
L=40MM

制图: 日期: 2017-12-08 客户料号 / 单位 mm 比例 / 版本 B

图纸编号: S100920008