

此商品对应的规格参数

杜邦 2.54-40P 彩排线/2.54MM

此商品实物图



规格参数

芯数： 12

电线最大外径 1.4 (mm)

护套材质： PVC

材料形状 扁线

额定电压： 300V

工频耐压试验： 1500V

温度范围： 80℃

导体： 裸铜或镀锡铜绞线

产品性能： 具耐酸碱、耐油、耐湿、耐霉菌，易裁线、易剥皮。

产品应用： 一般用于耐温不超过 80℃ 的电器内部连接用线。