



安装参考图

技术要求:

1. 塑料件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷。
2. 额定电流: 50mA, 12V DC, 绝缘电阻100MΩmin, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻100mΩ max, 克力 250±50gf。
3. 开关手感明显, 档位清晰可靠, 无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位。

E	按钮	XD1	LCP黑	1	
D	弹垫	XF1	硅胶白色	1	外购
C	簧片	XE1	0.07覆银铜	1	
B	底座	XB4	LCP黑	1	
A	卡件	XA4	黄铜0.2	1	镀银
序号	名称	料号	材料	数量	备注

					材料	角度公差	比例	名稱	轻触开关
						±1°	1:1		
					電鍍顏色	標尺公差	單位	型號	6*6*5MM 无声开关
						±0.1	mm		
					厚度	日期	版本	圖號	
標記	處數	更改文件號	簽字	日期					
設計		標準化		審核	批准		圖號		
					↓				
					深圳市博瑞泰电子有限公司				
1					4				