



3D轴测图

安装参考图

技术要求:

1. 塑料件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷。
2. 额定电流: 50mA, 12V DC, 绝缘电阻100MΩ min, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻100mΩ max。操作温度-30° +250°, 使用寿命30000次。操作力: 250±50g。
3. 开关手感明显, 档位清晰可靠, 无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位。

6	盖板	GB032	磷铜0.15	1	镀银
5	按钮	AN031	LCP白	1	
4	防尘膜	FS002	0.05	1	
3	簧片	HP017	进口不锈钢覆银	1	
2	底座	DZ044	PA6T黑	1	
1	卡件	KJ032	磷铜	2	镀银
序号	名称	图号	材料	数量	备注

					材料	角度公差	比例	名稱	3*5沉板式轻触开关	
					電鍍顏色	±1°	8:1			
						厚度	日期			版本
標記	處數	更改文件號	簽字	日期				型號	TSA356G00-250	
設計					標準化		審核		圖號	
									成品外形图	
									深圳市博瑞泰电子有限公司	