


客户确认	
日期	

标记	版次	变	更	内	容	日期
/	A版			新	版	2019-03-25
				图	面	



接点表:

H1	1	2	3	4	5	6	7
颜色	红	黑	白	黄	橙	绿	棕

注意事项:

1. 线材H1端剥皮3.0-3.5mm, 后压2501T; H2端剥皮3.0MM上锡并按图示穿壳
2. 端子与线拉力须大于2.5Kg/F

3	UL1007#26 红、黑、白、黄、橙、绿、棕	各316	MM	/
2	XH-T	7	PCS	/
1	XH-7P Pitch:2.54MM	1	PCS	/
序号	材料规格	用量	单位	代码

核准:	日期:	 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD
审核:	日期:	
制图:	日期:	品名规格: 1H/XH-7P+UL1007#26 L=300MM PART. NO. S108510006 单位 mm 比例 / 图纸编号: S108510006
hb-H	2019-03-25	版本 B