


客户确认	
日期	

标记	版本	变更	内容	日期
/	A版		新版图面	2019-03-25



接点表:

H1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
颜色	红	黑	白	黄	橙	绿	棕	蓝	红

注意事项:

1. 线材H1端剥皮3.0-3.5mm, 后压2501T; H2端剥皮3.0MM上锡并按图示穿壳
2. 端子与线拉力须大于2.5Kg/F

3	UL1007#26 红*2、黑、白、黄、橙、绿、棕、蓝	各316	MM	/
2	XH-T	9	PCS	/
1	XH-9P Pitch:2.54MM	1	PCS	/
序号	材料规格	用量	单位	代码

核准:	日期:	深圳市灿科盟实业有限公司 kmtw CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD			
审核:	日期:	品名规格: 1H/XH-9P+UL1007#26 L=300MM			
制图: hh-H	日期: 2019-03-25	PART. NO.	S108510008	单位	mm
		图纸编号:	S108510008	比例	/
				版本	B