


客户确认	
日期	

标记	版本	变更	内容	日期
/	A版		新版图面	2019-03-25



接点表:

H1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
颜色	红	黑	白	黄	橙	绿	棕	蓝	红	黑	白	黄

注意事项:

1. 线材H1端剥皮3.0-3.5mm, 后压2501T; H2端剥皮3.0MM上锡并按图示穿壳
2. 端子与线拉力须大于2.5Kg/F

3	UL1007#26 红*2、黑*2、白*2、黄*2、橙、绿、棕、蓝	各316	MM	/
2	XH-T	12	PCS	/
1	XH-12P Pitch:2.54MM	1	PCS	/
序号	材料规格	用量	单位	代码

核准:	日期:	深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD
审核:	日期:	
制图:	日期:	品名规格: 1H/XH-12P+UL1007#26 L=300MM PART. NO. S108510011 单位 mm 比例 / 图纸编号: S108510011 版本 B
hb-H	2019-03-25	