


客户确认	
日期	


标记	版次	变更内容	日期
/	A版	新版图面	2019-01-21



**注意事项:**

1. 线材两端剥皮 $3.0_{-0}^{+0.5}$  mm, 并按图示穿壳
2. 端子与线拉力须大于3.5Kg/F

3	UL1007#22 蓝色	215	mm	/
2	2542T 镀半金 (杜邦2.54)	2	PCS	/
1	2542H-1*1P Pitch:2.54MM (杜邦2.54)	2	PCS	/
序号	材料规格	用量	单位	代码

核准:	日期:	 <b>深圳市灿科盟实业有限公司</b> CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD
审核:	日期:	
制图:	日期:	品名规格: 2H/2542H-1*1P*2+UL1007#22蓝色 L=200MM PART. NO. S108520008 单位 mm 比例 / 图纸编号: 版本 A
hb-H	2019-01-21	