


客户确认	
日期	


标记	版次	变更内容	日期
/	A版	新版图面	2019-01-21



**注意事项:**

1. 线材两端剥皮 $3.0^{+0.5}_0$  mm, 并按图示穿壳
2. 端子与线拉力须大于3.5KG/F

3	UL1007#22 黑色	215	mm	/
2	2542T 镀半金 (杜邦2.54)	2	PCS	/
1	2542H-1*1P Pitch:2.54MM (杜邦2.54)	2	PCS	/
序号	材料规格	用量	单位	代码

核准:	日期:	 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD
审核:	日期:	
制图:	日期:	品名规格: 2H/2542H-1*1P*2+UL1007#22黑色 L=200MM
hh-H	2019-01-21	PART. NO. S108520012
		单位 mm 比例 /
		图纸编号: 版本 A