


客户确认	
日期	

标记	版次	变更内容	日期
/	A版	新版图面	2019-03-25



接点表:

H1	1	2	3
H2	3	2	1

注意事项:

1. 线材两端剥皮3.0-3.5mm, 打压2501T, 分线 $30 \pm 5$ mm, 并按图示穿壳
2. 端子与线拉力须大于2.5Kg/F

					核准:	日期:	深圳市灿科盟实业有限公司 Ckmtw CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD					
3	UL2468#26-3P 红白排	316	mm	/	审核:	日期:	品名规格: 2H/XH-3P*2+UL2468#26红白排 L=300MM					
2	XH-T	6	PCS	/			PART. NO.	S108520014				
1	XH-3P*2 Pitch:2.54MM	2	PCS	/	制图:	日期:	单位	mm	比例	/		
序号	材料规格	用量	单位	代码	hh-H	2019-03-25	图纸编号:				版本	B