


客户确认	
日期	

标记	版次	变更内容	日期
/	A版	新版图面	2019-03-25



接点表:

H1	1	2	3	4	5	...	10	11	12
H2	12	11	10	9	8	...	3	2	1

注意事项:

1. 线材两端剥皮3.0-3.5mm, 打压2501T, 分线 30 ± 5 mm, 并按图示穿壳
2. 端子与线拉力须大于2.5Kg/F

					核准:	日期:	深圳市灿科盟实业有限公司 Ckmtw CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD					
					审核:	日期:	品名规格: 2H/XH-12P*2+UL2468#26红白排 L=300MM					
							PART. NO.	S108520023				
							单位	mm	比例	/		
					制图:	日期:	2019-03-25					
3	UL2468#26-12P 红白排				316	mm	/					
2	XH-T				24	PCS	/					
1	XH-12P*2 Pitch:2.54MM				2	PCS	/					
序号	材料规格				用量	单位	代码	hh-H	图纸编号:		版本	B