

HLK-TX-6DB双频

5.8G/2.4g全向高增益6DB天线

增益效果明显 低驻波比

- ◆ 频段:2400-2500MHz/
5150-5850MHz
- ◆ 增益:6dBi
- ◆ 天线19.5cm, 配15cm转接线
- ◆ 可作为无线WiFi/蓝牙模块/无线网卡天线



产品参数

PRODUCT PARAMETER

名称	5.8G/2.4G全向高增益6DB胶棒天线
频带	2400 - 2500MHz/5150-5850MHz
增益	6dBi
电压驻波比	≤2.0
阻抗	50Ω
极化方式	垂直
雷电保护	直流接地
天线尺寸	22.5cm (搭配3m连接线)
接头形式	SMA (内螺内孔)
工作温度	-40~85°C