



- 技术要求**
1. 塑件表面平整光洁,无飞边、毛刺等现象。
  2. 未注尺寸公差按SJ/T10628-1995中10级执行。
  3. 相同规格的产品不同厂家应能互换。

件(组)用件登记	
描 图	
描 视	
旧底图总号	
底图总号	
签 字	
日 期	

  

C	5.6	7.6	9.6	11.6	13.6	15.6	17.6	19.6	21.6	23.6	25.6	27.6	29.6	31.6
B	4.6	6.6	8.6	10.6	12.6	14.6	16.6	18.6	20.6	22.6	24.6	26.6	28.6	30.6
A	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
孔数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

标记	处数	更改文件号	签字	日期	插 头 SMH200 (HX20020-2~15P)	图 样 标 记	视 图	重 量	比 例 8:1	材 料 尼龙66(白色)	浙江红星电业有限公司
设计	规格	标准	日期								
审核	工艺	日期	批准	日期	共 1 页	第 1 页					