


深圳市顺天五金制品有限公司

产品规格书

客户： 深圳市立创商城				图样:参考样本 	
供应商名称： 深圳市顺天五金制品有限公司					
规格名称： 螺丝PA1.8X6 mm /PA1.8X(5-12mm 系列					
客户料号：					
样品数量： 20PCS					
日期： 2019-03-23					
外观 检 验	√ <input type="checkbox"/> 客户标准	AC	0	0	
	样板数量： 20	NG	0	1	

尺寸与功能检验(抽样按工作指引) (单位:mm)

检验项目	检验标准	样本数 (PCS)	不良数 (PCS)	检验工具	测试数据, 判定结果
直径: B	φ 1.80MM +0/-0.05	20	/	游标卡尺	1.8/1.81/1.841/1.81/1.80 OK
长度: A	6.00 MM +/-0.15	20	/	游标卡尺	5.98/5.98/5.98/5.98/5.95 OK
头直径: C	3.00 MM +/-0.2	20	/	游标卡尺	3.20/3.19/3.20/3.16/3.15 OK
头厚: D	1.0 MM ±0.02	20	/	游标卡尺	1.02/1.02/1.02/1.02/1.00 OK

材料 材质: 1010A 碳钢 ; 表面处理: 镀镍 , 黑色

判定结果	√ <input type="checkbox"/> 合格				客户
	<input type="checkbox"/> 不合格				确认

检验员: 张红	审核: 钟生	批准: 赖生
日期: 2019-03-23	日期: 2019-03-23	日期: 2019-03-23