

# SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称：商联

客户品名：

版 本： REV1.0

文盛品名：YTA0618-R15M

编 号： YP1909158

日 期： 2019.9.12

客户承认签章

批准	检查	制作
李伟	李伟	支张娟


淮安市文盛电子有限公司  
江苏省淮安市淮安区工业园区藏军洞路53号  
TEL: 0517-8589 9656 FAX: 0517-8589 9328  
E-mail:zf@hawensheng.com



# 淮安市文盛电子有限公司

客户	商联	客户品名	
编号	YP1909158	日期	2019.9.12

## 一. 产品图示和机械尺寸

	UNIT:mm	
	A	7.0±0.3
	B	6.6±0.2
	C	1.6±0.2
	D	1.6±0.3
	E	3.0±0.3

## 二. 电器特性

特性	规格	单位	公差	测试条件	测试仪器
L	0.15	uH	±20%	100KHZ/1V	Chroma3302/11050
DCR	3.5	mΩ	Max		Chroma16502
Isat	34A(TYP)			100KHZ/1V	Chroma3302+1320
Irms	23A(TYP)				

\*Isat: DC current (A) that will cause L0 to drop approximately 30%

\*Irms : DC current (A) that will cause an temperature rise ΔT approximate to 40°C

\*All test data is referenced to 25°C ambient

\*Absolute maximum voltage 30VDC


## 三、物料清单

NO.	名称	规格	供应商	备注
1	BASE	LF-B06*6(T0.15)	AI QUAN Or Equal	
2	WIRE	/	TOTOKU Or Equal	UL(E339330)220°C
3	CORE	/	TAI PING YANG Or Equal	
4	MARKING	BLACK	RI LI Or Equal	
5	COVER TAPE	13.3mm	XX Or Equal	透明、热封
6	CARRIER TAPE	YT0618-W16P12-TC	XX Or Equal	透明(有孔)

# 淮安市文盛电子有限公司


## 四. PACKAGING

### 1 CARRIER TAPE DIMENSIONS (mm)




W	16
P	12

### 2 TAPING DIMENSIONS (mm)



备注：产品编带后，卷盘的最外层为400mmMIN, 最里层为400mmMIN.

### 3 REEL DIMENSIONS (mm)




### 4 QUANTITY

2000pcs/Reel

# 淮安市文盛电子有限公司

## 载带全尺寸图



Type	Tape dimensions (mm)											
	W	P	P0	P2	D0	D1	T	A0	B0	K0	E	F
YTA0618	16 ±0.3	12 ±0.1	4 ±0.1	2 ±0.1	1.5 ±0.1	1.5 ±0.1	0.35 ±0.05	6.9 ±0.1	7.5 ±0.1	2.1 ±0.1	1.75 ±0.1	7.5 ±0.1





