

項目	规格
4.1 标准谐振频率	4.0MHZ ±0.5%
4.2 谐振频率允许偏差	±0.5%以内
4.3 谐振阻抗	≤30 Ω
4.4 绝缘阻抗	100M Ω
4.5 耐电压	50VCDmax
4.6 规定使用电压 1. 最大流电压 2. 最大输入信号幅度	直流 6V 15Vpp
4.7 谐振频率温度特性(-20℃--+80℃温度范围) 使用温度范围 储存温度范围	±0.3%以内(相对于 25℃下测试值) -20℃---+80℃ -30℃---+80℃
4.8 时间变化(10年内)	+/-0.3%以内(相对于初期)
4.9 振子静态电容	33PF+/-20%

OUTLINE DIMENSIONS(UNIT:mm) 外形尺寸 (单位: mm)

