



编号	修改原因	制图	审核	核准

- 材质&电镀
- 螺丝: M3.0, 钢, 镀镍
- 焊脚: 黄铜, 镀锡
- 塑件: PA66, UL94V-0
- 电气性能
- 参考标准 UL IEC
- 额定电压: 300V 250V
- 额定电流: 15A 24A
- 使用线径: 22-14AWG 2.5mm²
- 接触电阻: 20MΩ
- 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
- 耐电压: AC2000V/1min
- 机械性能
- 温度范围: -40°C ~ +105°C
- 扭矩: 5.10kgf-cm/0.5Nm/4.43Lbin

编码原则:

WJ35C-B-8.25 — P — —

X	X	X
Customer Request		
客户需求		

No. of Pole 极数

1	Single pitch
	单倍间距
2	Double pitch
	双倍间距

Color 颜色

1	Grey	灰色
2	Blue	蓝色
3	Black	黑色
4	Green	绿色
5	Orange	橙色
6	Red	红色
7	Trans-parent	透明
8	Yellow	黄色
9	White	白色

尺寸公差:	.X	±0.1	角度公差:	X.	±2°	投影法		品名	美日式接线端子		
	.XX	±0.05		.X	±1.5°		单位		mm	间距8.25MM	
	.XXX	±0.01		.XX	±1°	纸张尺寸	A4	产品系列	WJ35C-B系列		
图纸类型	客户图纸						宁波康奈克斯电气有限公司 Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd				
比例	1:1	图页	1\1								
图纸编号											