






编号	修改原因	制图	审核	核准



SECTION A-A



P.C.B. LAYOUT

•材质&电镀

焊针: 黄铜, 镀锡

塑件: PA66, UL94V-0

•电气性能

参考标准 UL IEC

额定电压: 300V 450V

额定电流: 15A 20A

接触电阻: 20MΩ

绝缘电阻: 500MΩ / DC500V

耐电压: AC2000V/1min

•机械性能

温度范围: -40°C ~ +105°C

瞬时温度: +250°C for 5 Sec

编码原则:

WJ2EDGR-5.0 — P — —

X	X	X
Customer Request		
客户需求		

No. of Pole 极数	
1	Single pitch 单倍间距
2	Double pitch 双倍间距

Color 颜色

1	Grey	灰色
2	Blue	蓝色
3	Black	黑色
4	Green	绿色
5	Orange	橙色
6	Red	红色
7	Trans-parent	透明
8	Yellow	黄色
9	White	白色

尺寸公差:		角度公差:	
X.	±0.20	X.	±2'
.X	±0.15	.X	±1.5'
.XX	±0.10	.XX	±1'
图纸类型	客户图纸		
比例	1:1	图页	1\1
图纸编号			

投影法		品名	欧式接线端子 间距5.00MM
单位	mm	产品系列	WJ2EDGR 系列
纸张尺寸	A4		



宁波康奈克斯电气有限公司
Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd