



编号	修改原因	制图	审核	核准

•材质&电镀
 焊针: 黄铜, 镀锡
 塑件: PA66, UL94V-0

•电气性能
 参考标准 UL IEC
 额定电压: 300V 250V
 额定电流: 8A 15A
 接触电阻: 20MΩ
 绝缘电阻: 500MΩ /DC500V
 耐电压: AC2000V/1min

•机械性能
 温度范围: -40°C~+105°C
 瞬时温度: +250°C for 5 Sec

编码原则:

HT396V-3.96 — P — —

X	X	X
Customer Request		
客户需求		

No. of Pole 极数

1	Single pitch	单倍间距
2	Double pitch	双倍间距

Color 颜色

1	Grey	灰色
2	Blue	蓝色
3	Black	黑色
4	Green	绿色
5	Orange	橙色
6	Red	红色
7	Trans-parent	透明
8	Yellow	黄色
9	White	白色

剖视图 A-A

RECOMMEND PCB LAYOUT(TOLERANCE=±0.05)

尺寸公差: X. ±0.20 .X ±0.15 .XX ±0.10	角度公差: X. ±2' .X ±1.5' .XX ±1'	投影法		品名	插拔式接线端子	
		单位	mm		间距3.96MM	
		纸张尺寸	A4	产品系列	HT396V系列	
图纸类型	客户图纸		宁波康奈克斯电气有限公司 Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd			
比例	1:1	图页				1\1
图纸编号						