



5	6	7	8
编号	修改原因	制图	审核

•材质&电镀
 螺母: M2.5, 黄铜
 焊针: 黄铜, 镀锡
 塑件: PA66, UL94V-0
•电气性能
 参考标准 UL IEC
 额定电压: 300V 250V
 额定电流: 8A 7A
 接触电阻: 20MΩ
 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
 耐电压: AC2000V/1min
•机械性能
 温度范围: -40°C ~ +105°C
 瞬时温度: +250°C for 5 Sec

编码原则:

WJ15EDGVM-3.81-P--

X	X	X
Customer Request		
客户需求		

No. of Pole 极数

1	Single pitch
	单倍间距
2	Double pitch
	双倍间距

Color 颜色

1	Grey	灰色
2	Blue	蓝色
3	Black	黑色
4	Green	绿色
5	Orange	橙色
6	Red	红色
7	Trans-parent	透明
8	Yellow	黄色
9	White	白色

尺寸公差:	X.	±0.20	角度公差:	X.	±2'	投影法		品名	插拔式接线端子	
	.X	±0.15		.X	±1.5'		单位		mm	3.81间距
	.XX	±0.10		.XX	±1'	纸张尺寸	A4	产品系列	WJ15EDGVM 系列	
图纸类型	客户图纸								宁波康奈克斯电气有限公司 Ningbo Kangnax Electric Co., Ltd	
比例	1:1	图页	1\1							
图纸编号										