





编号	修改原因	制图	审核	批准



•材料&电镀
 焊针：黄铜，镀锡
 塑件：PA66，UL94V-0
 •电气性能
 参考标准 UL IEC
 额定电压：300V 250V
 额定电流：8A 7A
 接触电阻：20mΩ
 绝缘电阻：500MΩ/DC500V
 耐电压：AC2000V/1min
 •机械性能
 温度范围：-40°C~+105°C
 瞬时温度：+250°C for 5 Sec



编码原则：
 WJ15EDGVC-3.81—



尺寸公差:	角度公差:
X. ±0.20	X. ±2°
X. ±0.15	X. ±1.5°
.XX ±0.10	.XX ±1°

图影法	单位	纸张尺寸	比例
第一角法	mm	A4	1:1

插拔式接线端子
 3.81间距
 WJ15EDGVC 系列
宁波康奈克斯电气有限公司
 Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd