



8	批准				
7	审核				
6	制图				
5	修改原因				
4	编号				

•材质&电镀
 螺母: M2.5, 黄铜
 焊针: 黄铜, 镀锡
 塑件: PA66, UL 94V-0
 •电气性能

参考标准 UL IEC
 额定电压: 300V 250V
 额定电流: 8A 7A

接触电阻: 20M Ω
 绝缘电阻: 500M Ω/DC500V
 耐电压: AC2000V/1min

•机械性能
 温度范围: -40°C~+105°C
 瞬时温度: +250°C for 5 Sec



尺寸公差:

X.	±0.20	角度公差:	X.	±2°
X	±0.15		X	±1.5°
.XX	±0.10		.XX	±1°

图纸类型: 客户图纸
 比例: 1:1
 图页: 1\1
 图纸编号:

投影法: 第一角投影
 单位: mm
 纸样尺寸: A4
 品名: 插拔式接线端子
 3.81间距
 产品系列: WJ15EDGRM 系列

WJ
 Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd