


安装图 (PCB LAYOUT PLAN)

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| 额定负荷 Rating                | DC 12V/50mA                |
| 接触电阻 Contact Resistance    | 100mΩ max.                 |
| 绝缘电阻 Insulation resistance | DC100V 60S 50MΩ min.       |
| 抗电强度 Dielectric strength   | AC250V / 0.5mA             |
| 操作力 Operation force        | 200±30gf                   |
| 寿命试验 Operating Life        | 10000 cycles 70,000 cycles |
| 行程 Travels                 | 2±0.2mm                    |

|        |     |
|--------|-----|
| G (mm) | 2.0 |
|        | 3.0 |
|        | 4.0 |

| LENGTH  | TOLERANCE |
|---------|-----------|
| L<5     |           |
| 5≤L≤10  |           |
| 10<L≤15 |           |
| 15<L    |           |



电路图 (CIRCUIT DIAGRAM)

| 项目 | 名称   | 材质    | 数量 | 表面处理 |
|----|------|-------|----|------|
| └  | 塑料本体 | PA6T  | 1  | 黑色   |
| └  | 五金端子 | 磷铜镀银  | 6  | 银白色  |
| └  | 接触簧片 | 镀青铜镀银 | 2  | 银白色  |
| └  | 塑胶推柄 | PA46  | 1  | 黑色   |
| └  | 五金盖板 | 不锈钢   | 1  | 本色   |

| 尺寸范围    | ±0.05 | ±0.10 | ±0.20 |
|---------|-------|-------|-------|
| 0~3     | ±0.05 | ±0.10 | ±0.20 |
| >3~6    | ±0.05 | ±0.10 | ±0.30 |
| >6~30   | ±0.10 | ±0.20 | ±0.50 |
| >30~120 | ±0.15 | ±0.30 | ±0.80 |

未注尺寸公差 (mm)

|                   |                |            |
|-------------------|----------------|------------|
| 设计<br>Jack Jin    | 图面<br>单位<br>MM | A4         |
| 审核<br>Jacky Zhong | 比例<br>重量       |            |
| 批准<br>Tony Meng   | 页码<br>版次       | 1/1<br>A/0 |

|  |          |                    |            |
|--|----------|--------------------|------------|
| 东莞市美韩电子科技有限公司<br>Dongguan Usakro Electronic Technology Co., Ltd. |          |                    |            |
| 1:1  | DWG NO.  | 型号:UK-H0815G2-SP-Y | SIZE<br>A4 |
| 1 of 1   | PART NO. | 规格: 6脚贴片           | VER<br>R   |