

承 认 书

(SPECIFICATION FOR APPROVAL)

产品类型 (Product Type): 短接片 (Short Connection)

产品编码 (Product Number): JNQ 032

客户编码 (Customer Number):

销售方确认 (Approved)

拟制 (Prepared By)	
审核 (Audit)	
批准 (Approval)	

使用方确认 (Approved)

项目审核 (Project Audit)	
安规审核 (Safety Audit)	
品质批准 (Quality Approval)	

地址 (Address): 东莞市塘厦镇沙湖大岭边路 30 号

电话 (Tel): 0769-87869698

传真 (Fax): 0769-87885068

邮箱 (E-mail): tml2010@vip.sina.com

邮编 (Post):

客 户 (Customer) :

客户型号 (Customer Number) :

销售方 (Sales) : 东莞特米勒电子科技有限公司

销售型号 (Sales Number) : JNQ 032


短接片版本修订页

(Short Connection revised version of page)

序号 (No.)	版本 (Version)	更改内容 (Changes to the Content)	更改日期 (Change Date)
1	A	新归档 (New Archive)	2016-10-06
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

一、型号 (Type): JNQ 032 (参考图 Reference Picture)

二、图形 (Drawing)



外形尺寸 (Shape Dimension)

公差 (Tolerance)

>200	± 1.20
>120	± 1.00
>30~120	± 0.60
>6~30	± 0.40
>0~6	± 0.25

三、BOM 表 (BOM Table)

序号 (No.)	名称 (Name)	材质 (Material)	表面处理 (Surface Treatment)	数量 (Amount)
(1)	短接片 (Short Connection)	黄铜 (Copper)	镀锡 (Tin Plating)	1

四、技术参数 (Technical Data):

螺钉扭矩 (Screw Torque):

电气参数 (Range Parameters): 30A

五、工作环境 (Operation Environment):

工作温度 (Temperature): $-40^{\circ}\text{C}\sim+120^{\circ}\text{C}$

海拔 (Altitude): 2000m 以下 40Kpa \sim 80KPa

相对湿度 (Relative Humidity): 5% \sim 95%

污染等级 (Contamination Class): III

六、适用标准 (Applicable Standards):

IEC 998-2-1 IEC 947-7-1

UL 1059 UL 486E

七、包装方式 (Packaging):

密封包装 (Seal Packaging)