



RECOMMEND PCB LAYOUT(TOLERANCE=±0.05)

编号	修改原因	制图	审核	核准

•材质&电镀
螺丝: M3.0, 钢, 镀锌
方块: 黄铜, 镀镍
焊脚: 黄铜, 镀锡
塑件: PA66, UL94V-0
•电气性能
参考标准 UL IEC
额定电压: 300V 450V
额定电流: 30A 32A
使用线径: 26-10AWG 4.0mm²
接触电阻: 20MΩ
绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
耐电压: AC2000V/1min
•机械性能
温度范围: -40℃~+105℃
瞬时温度: +250℃ for 5 Sec
扭矩: 5.10kgf-cm/0.5Nm/4.43Lbin
剥线长度: 6-7mm
编码原则:

WJ635-6.35 — ☐ ☐ P — ☐ ☐ —

X	X	X
Customer Request		
客 户 需 求		

No. of Pole 极数

1	Single pitch
	单倍间距
2	Double pitch
	双倍间距

Color 颜色

1	Grey	灰色
2	Blue	蓝色
3	Black	黑色
4	Green	绿色
5	Orange	橙色
6	Red	红色
7	Trans-parent	透明
8	Yellow	黄色
9	White	白色

尺寸公差:		角度公差:	
X.	±0.20	X.	±2°
.X	±0.15	.X	±1.5°
.XX	±0.10	.XX	±1°
图纸类型	客户图纸		
比例	1:1	图页	1\1
图纸编号			

投影法		品名	欧式接线端子
单位	mm	间距6.35MM	
纸张尺寸	A4	产品系列	WJ635系列

宁波康奈克斯电气有限公司
Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd