



主要信息

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 产品系列 | Acti 9 |
| 产品类型 | 添加剩余电流装置 |
| 产品短名 | Vigi iC65 |
| 极数 | 2P |
| 额定电流 [In] | 40 A |
| 剩余电流灵敏度 [IΔn] | 30 mA |
| 剩余电流动作保护的选择性 | 瞬动型 |
| Earth leakage protection type | A类 |
| 网络类型 | AC |
| 网络频率 | 50/60 Hz |
| 额定工作电压 [Ue] | 230 V AC 50/60 Hz 符合 GB 16917.22 |
| 符合标准 | GB 16917.22 |
| 宽度 (9mm的倍数) | 4 |

补充信息

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| 配电系统位置 | 下游配电出线 |
| 剩余电流动作技术 | 动作功能与电源电压有关 |
| 适用范围 | Acti 9 iC60 Acti 9 Reflex iC60 |
| 产品适用范围 | 与 1P/2P/3P/4P 梳状母排 兼容 |
| 本地信号指示 | 故障脱扣指示视窗 |
| 安装类型 | 锁定夹锁紧 |
| 安装方式 | DIN 导轨安装 |
| 连接到 mcb 的电路 | 螺丝旋紧 |
| 高度 | 91 mm |
| 宽度 | 72 mm |
| 深度 | 73.5 mm |

环境

| | |
|------|-------------|
| 运行温度 | -25...60 °C |
|------|-------------|

可持续性

| | |
|--------------|--|
| 产品类型 | Green Premium 产品 |
| REACH法规 | REACH 声明 |
| 欧盟ROHS指令 | 符合 欧盟ROHS声明 |
| 无汞 | 是 |
| RoHS 豁免信息 | 是 |
| 中国 ROHS 管理办法 | 中国 ROHS 声明 中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告 |
| 流通资料 | 产品使用寿命终期信息 |

合同保修

| | |
|-----|-----------|
| 保修单 | 18 months |
|-----|-----------|

尺寸(mm)

Vigi iC65 40和63A
2P



