



主要信息

产品系列	Acti 9
产品类型	导轨插座
极数	三孔 (2P+E)
额定电流 [In]	10 A

补充信息

额定工作电压 [Ue]	250 V AC 50 Hz
安装类型	锁定夹锁紧
安装方式	DIN 导轨安装
接线能力	隧道式接线端子 上接线或下接线 1...25 mm ²
紧固扭矩	2.5 N.m 上接线或下接线
宽度 (9mm的倍数)	5
高度	85.7 mm

环境

符合标准	GB 1002 GB 2099.1 GB 1003
产品认证	CCC

可持续性

REACH (不含 SVHC)	是
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无有毒重金属	是
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

合同保修

保修单

18 个月

尺寸(mm)

