



### 主要信息

产品系列	Harmony XB2
产品类型	按钮
产品短名	XB2B
安装直径	22 mm
每件单独销售数量	1

### 补充信息

信号单元头部形状	圆形
操作头类型	自复位
操纵杆外形	红色 平头
触点类型	1NC
约定发热电流 [Ith]	10 A 符合 EN/IEC 60947-5-1
额定绝缘电压 [Ui]	600 V ( 污染等级 3) 符合 EN/IEC 60947-1

### 环境

保护处理	TC
贮存环境温度	-40...70 °C
运行温度	-25...55 °C

### 可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	<a href="#">REACH 声明</a>
REACH ( 不含 SVHC )	是
欧盟ROHS指令	主动合规性 ( 超出欧盟 RoHS 法定范围的产品 ) <a href="#">欧盟ROHS声明</a>
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
中国 ROHS 管理办法	<a href="#">中国 ROHS 声明</a>

---

环境披露	<a href="#">产品环境文件</a>
流通资料	<a href="#">产品使用寿命终期信息</a>

---

## 合同保修

---

保修单	18 个月
-----	-------

---