

深圳市顺天五金制品有限公司

产 品 规 格 书

客户： 深圳市立创商城			图样： 参考样板															
供应商名称： 深圳市顺天五金制品有限公司			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">属性简介： 双通六角铜柱</td> <td rowspan="6" style="text-align: center;">  </td> </tr> <tr> <td>标准</td> <td>GB/T国标</td> </tr> <tr> <td>材质</td> <td>铜</td> </tr> <tr> <td>规格</td> <td>M3*5-M3*60</td> </tr> <tr> <td>表面处理</td> <td>铜本色</td> </tr> <tr> <td>包装</td> <td>纸盒/塑料袋</td> </tr> </table>			属性简介： 双通六角铜柱			标准	GB/T国标	材质	铜	规格	M3*5-M3*60	表面处理	铜本色	包装	纸盒/塑料袋
属性简介： 双通六角铜柱																		
标准	GB/T国标																	
材质	铜																	
规格	M3*5-M3*60																	
表面处理	铜本色																	
包装	纸盒/塑料袋																	
规格名称： 六角铜柱 M3* (3-30mm) M3直通孔通用规格书																		
客户料号：																		
样板数量： 20PCS																		
备 注：																		
外观 检 验	国 标																	
	<input type="checkbox"/> 客户标准/国标																	
	数 量： 20	检测结果	OK															
尺寸与功能检验(抽样按工作指引) (单位:mm)																		
检验项目	检验标准		样本数 (PCS)	不良数 (PCS)	检验工具	测试数据, 判定结果												
六角对边 A	4.70MM±0.1MM		20	/	游标卡尺	4.65/4.65/4.65/4.65/4.64 OK												
长 度 B	5.0MM±0.15MM		20	/	游标卡尺	4.90/4.88/4.90/4.88/4.90 OK												
M3 通孔	M3 螺牙		20	/	游标卡尺	M3 螺丝试装 OK												
材料 无铅黄铜 ; 表面处理: 本色 ;																		
判定结果	<input checked="" type="checkbox"/> 合格				客户 确认													
	<input type="checkbox"/> 不合格																	
检验员： 黄文		审核： 钟生		批准： 朱生														
日期： 2020-05-13		日期： 2020-05-13		日期： 2020-05-13														

规格说明：规格由M(D*L)组成，参考规格尺寸的测量方法，不代表实物。