








慈溪市科发电子有限公司

CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

产品规格书



KF2EDGSTRAM-7.62




认证	CE	
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	630V
额定电流	41A	41A
耐电压	AC2500V/1Min	

机械性能	
温度范围	-40°C—+105°C

尺寸	
间距	7.62mm
极数	2P-16P

材质及电镀	
塑体	PA66 UL94V-0
焊针	紫铜 镀锡

订购方式:



mm (INCH) KEFA 慈溪市科发电子有限公司 CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

THROANGIF PROJECTION NAME KF2EDGSTRAM-7.62