


RECOMMEND P.C.B. LAYOUT



3D VIEW

- 技术要求:**
- 1.插入力:35N MAX.。
  - 2.拔出力:10N MIN.。
  - 3.耐久:1500 CYCLES MIN.。
  - 4.额定电流:1.5A.。
  - 5.接触阻抗:30mΩ MAX.。
  - 6.耐电压: 500V AC/MINUTE.。
  - 7.绝缘阻抗: 1000MΩ MIN.。

符号	管控	数量
⊗	CTQ	6个

序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注
4	HU2A01-PM-P2	后塞	PBT UL94V-0	1	白色	※
3	SU2A01-CN1-P	铜壳	Brass T-0.3	1	Ni	※
2	TUSB-04-C0-S1-J3	插针	Brass T-0.25	4	Au/5n	※
1	HU2A01-PM-P1	塑座	PBT UL94V-0	1	白色	※

**深圳金佳润电子科技有限公司**  
Shenzhen Jinjiarun Electronics Technology Co., Ltd

设计	日期	产品型号	USB A Type立式卷边 H=15
审核	日期	产品料号	USB-A-M3A+4PLF
批准	日期	页码	1 OF 1

USB系列  
外形图

变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	角度	公差
	A/0		NEW				>30°	±5°
							>10~30	±0.45
							~10	±0.35
								±0.25