




产品组装图



- 功能要求:**
1. 插入力: 35N MAX.
 2. 电拔出力: 10N MIN.
 3. 额定电流: 1.5 AMP.
 4. 接触电阻: 30mΩ MAX.
 5. 耐电压: 500V AC rms./MINUTE.
 6. 绝缘阻抗: 1000MΩ MIN.

序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层颜色	备注
(C)	HUSB-SMT-10-XX-P2B	插座	LCP	1	-	※
(B)	TUSB-04-C0-S1-J1	插针	Brass t=0.25	4	Au/Sn	※
(A)	SUSB-01-C0-N1-P3A	屏蔽壳	Brass t=0.35	1	Ni	※

深圳金佳润电子科技有限公司
Shenzhen JinJiaRun Electronics Technology Co., Ltd

设计	胡正特	日期	2008.8.7	产册	魏腾	通孔回流焊贴片USB
审核	郑旭东	日期	2008.8.7	产品	料号	USB-SMT-04F-S1-XX-R9A
批准	叶赣州	日期	2008.8.7	页码	1 OF 1	A4

变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	角度	公差	外形图
	A/0						>30°	±0.35	USB插座
							>10~30	±0.25	
							~10	±0.15	

PCB.LAYOUT参考