

深圳市创容新能源有限公司

样品检验报告

TO	X2 安规电容 470nF ± 10% 275VAC		制样日期	2019-11-18	
品名	X2	型体	MPX	测试标准	IEC 60384-14
静电容量	474	容量公差	± 10%	批量数	0PCS
额定电压	275VAC	使用温度	-40~110℃	样品数	10PCS
本体尺寸	W	17.80mm			
	H	18.99mm			
	T	10.76mm			
引出线尺寸	P	14.80mm			
	L	16.83mm			
	D	0.80mm			
测试项目	耐电压 VDC	绝缘电阻 MΩ	静电容量 uF	损耗角正切	外观
1	OK	OK	0.462	0.0002	OK
2	OK	OK	0.470	0.0002	OK
3	OK	OK	0.465	0.0005	OK
4	OK	OK	0.467	0.0002	OK
5	OK	OK	0.467	0.0002	OK
6	OK	OK	0.475	0.0002	OK
7	OK	OK	0.463	0.0002	OK
8	OK	OK	0.471	0.0002	OK
9	OK	OK	0.467	0.0002	OK
10	OK	OK	0.468	0.0002	OK
测试条件	1200VDC 60 秒	≥10.7GΩ 60 秒	1KHz	1KHz	目视
测试仪器	交直流耐压仪	绝缘电阻测试仪	LCR 电桥	LCR 电桥	眼睛
不良数	0	0	0	0	0
允收标准	AC0 RE1	AC0 RE1	AC0 RE1	AC0 RE1	AC0 RE1
判定	<input checked="" type="checkbox"/> 合格		<input type="checkbox"/> 批退		
核准		审核		承办	和爱华