




版次	日期	变更内容	变更单号	变更者
1.0	12.1.6	原始版本		

孔数	A	B
2	2.0	6.0
3	4.0	8.0
4	6.0	10.0
5	8.0	12.0
6	10.0	14.0
7	12.0	16.0
8	14.0	18.0
9	16.0	20.0
10	18.0	22.0
11	20.0	24.0
12	22.0	26.0
13	24.0	28.0
14	26.0	30.0
15	28.0	32.0
16	30.0	34.0



■ 技术参数

- ◆ 额定电压: 250V AC DC
- ◆ 额定电流: 2.0A AC DC
- ◆ 耐压值: 800V AC
- ◆ 绝缘电阻: 1000M Ω MIN
- ◆ 接触电阻: 20m Ω MAX
- ◆ 工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
- ◆ 间距: 2.0mm

■ 材料

- ◆ 外壳: 尼龙66
- ◆ 插针: 黄铜

尺寸公差: $\pm 0.15\text{mm}$ 角度公差: $\pm 3^{\circ}$		图号	比例	ITF
绘制	审查			
核准	核 准			mm
供应商		页次		of