



备注:

1. 适用电线(Wire Range): 16-14AWG(1.5-2.5mm²)
2. 端子材质(Material): 黄铜(Brass)
3. 塑胶材质(Insulation)/颜色(Color): 尼龙(Nylon) 94V-2/蓝色(BLUE)
4. 表面处理(Surface Treatment): 镀锡(Tin Plated)
5. 符合ROHS和REACH标准
6. 图纸上标有★为关键尺寸, ☆为重要尺寸
7. 未注尺寸公差为±0.2

连打型

五金模具编号	塑胶模具编号	Item No. 料号	mm/inch主要尺寸					
			W±0.1	W1±0.15	F±0.3	L±1.0	B±0.5	T±0.03
	MDFN2-250	MDFN2-250	6.35(.25)	12.4(.488)	8.6(.338)	22.0(.866)	10.0(.393)	0.8(.031)

			TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		DRAWN	CK tan	XFCN兴飞连接器有限公司 CONNECTORS XFCN CONNECTORS CO., LTD.	SHEET	1/1
			X.	±0.30	X°	±5°		CHKD	DATE
			.X	±0.20	.X°	±2°	APPD	PRODUCT NAME	连带冷压预绝缘端子
			.XX	±0.08	.XX°	±1°	VIEW	PART. NO.	MDFN2-250
A0 VER	MODIFICATION	DRAW	DATE	.XXX	±0.03	.XXX°	±0.5°	DWG. NO.	009