

# 深圳市顺天五金制品有限公司

## 产 品 规 格 书

客户： 深圳市立创商城				图样： 参考样板																
供应商名称： 深圳市顺天五金制品有限公司				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">属性简介： 双通六角铜柱</td> <td rowspan="5" style="text-align: center;">  </td> </tr> <tr> <td>标准</td> <td>GB/T国标</td> </tr> <tr> <td>材质</td> <td>铜</td> </tr> <tr> <td>规格</td> <td>M3*5-M3*60</td> </tr> <tr> <td>表面处理</td> <td>铜本色</td> </tr> <tr> <td>包装</td> <td>纸盒/塑料袋</td> </tr> </table>				属性简介： 双通六角铜柱			标准	GB/T国标	材质	铜	规格	M3*5-M3*60	表面处理	铜本色	包装	纸盒/塑料袋
属性简介： 双通六角铜柱																				
标准	GB/T国标																			
材质	铜																			
规格	M3*5-M3*60																			
表面处理	铜本色																			
包装	纸盒/塑料袋																			
规格名称： 六角铜柱 M3 X 30 mm ( M3通孔)																				
客户料号： C775781																				
样板数量： 20PCS																				
备 注： 长度4--30mm 直通 可适用																				
外观 检 验	国 标																			
	<input type="checkbox"/> 客户标准/国标																			
	数 量： 20	检测结果	OK																	

### 尺寸与功能检验(抽样按工作指引) (单位:mm)

检验项目	检验标准	样本数 (PCS)	不良数 (PCS)	检验工具	测试数据, 判定结果
六角对边 A	4.7MM±0.1MM	20	/	游标卡尺	4.65/4.65/4.65/4.65/4.64 OK
长 度 B	30.0MM±0.2MM	20	/	游标卡尺	29.98/29.98/29.96/29.98/29.96 OK
M3 通孔	M3 螺牙	20	/	游标卡尺	M3 螺丝试装 OK

材料 无铅黄铜 ; 表面处理: 本色 ;

判定结果	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格				客户 确认	
------	--	--	--	--	----------	--

检验员： 黄文                      审核： 钟生                      批准： 朱生

日期： 2018-11-11                      日期： 2018-11-11                      日期： 2018-11-11