



PowerSync®
包尔星克



六类非屏蔽水晶头

- 铜合金三叉金片，传导性能好，高速稳定传输
- 接点镀金厚度3U，低阻抗
- 环保PC材质，有韧性，耐拔插，耐弯折，物理性能好
- 四高四低产能压线档适合单芯多芯可兼容8P8C,8P6C,8P4C
- 产品通过SGS权威机构测试
- 支持T568A/T568B端接线序
- 采用两件套装式，线芯位置容易锁定，卡线牢固，传导性好
- 原产地:中国上海

型号	规格	适用线芯
APT620TC	20入/包	$\phi 0.98 \sim \phi 1.05$
APT650TC	50入/包	$\phi 0.98 \sim \phi 1.05$
APT600TC	100入/包	$\phi 0.98 \sim \phi 1.05$