



PowerSync®  
包尔星克



## 七类水晶头

- 铜合金三叉金片，传导性能好，高速稳定传输
- 接点镀金厚度50U，低阻抗，品质优良
- 环保PC材质，有韧性，耐拔插，耐弯折，物理性能好
- 产品通过SGS权威机构测试
- 支持T568A/T568B端接线序
- 塑胶外壳采用聚碳酸酯，防火等可达UL94V-2
- 采用两件套装式，线芯位置容易锁定，卡线牢固，传导性好
- 原产地:中国上海

型号	规格	规格	适用线芯
APTG10TB	10入/包	铜壳镀金屏蔽	φ0.98~φ1.05
APTN10BB	10入/包	铜壳镀镍屏蔽	φ0.98~φ1.05
APTN10WB	10入/包	铜壳镀镍带尾夹	φ1.35~φ1.45